

Armoires sèches GHIBLI-II

Les nouveaux déshumidificateurs GHIBLI-II sont prêts pour le service à réduire l'humidité à < 5 %. L'armoire ne demande aucune programmation et est indiquée en particulier pour les composants CMS sensibles à l'humidité selon J-STD-033B.


- Déshumidificateur < 5 % hr. (typique 2 %) - régénération **sans azote - sans air comprimé**
- Contrôle simple avec **l'affichage de l'humidité / température** avec thermo-/hygromètre portable avec datalogger, max. 21600 valeurs
- **Complètement antistatique** - même vitres / roues (2 avec freines), pas de roues pour mod. à 200 lit.
- 2 / 3 / 5 tablars selon le type
- Portes avec poignée magnétique et serrure
- Logiciel **LogManager** pour la registration des valeurs du datalogger
- Construction en acier 1 mm avec vernis ESD
- Modèle **Ghibli-II Baking 40 °C pour le reset de la Floor-Life à 40 °C**



Armoires d'azote sur demande !

No.	Type - Volume	Dimensions
8104.800	Ghibli-II 200 lit.	600 x 672 x 610 (h) mm - 55 kg
8104.802	Ghibli-II 328 lit.	905 x 452 x 1045 (h) mm - 64 kg
8104.804	Ghibli-II 400 lit.	600 x 672 x 1255 (h) mm - 64 kg
8104.808	Ghibli-II 650 lit.	600 x 672 x 1805 (h) mm - 81 kg
8104.812	Ghibli-II 1280 lit.	1200 x 672 x 1805 (h) mm - 134 kg
8104.828	Ghibli-II Baking *) 400 lit.	NOUVEAU
8104.830	Ghibli-II Baking *) 600 lit.	600 x 672 x 1805 (h) mm - 95 kg
8104.832	Ghibli-II Baking *) 1180 lit.	1200 x 672 x 1805 (h) mm - 150 kg

	Accessoires / options
8104.840	Tablar 555 x 530 x 20 mm, suppl., 4 crochets
8104.841	Tablar 1155 x 530 x 20 mm, suppl., 4 crochets
8104.856	Alarm Box pour Ghibli - montage ultérieur
8104.865	Rack pour tablars Ghibli - montage ultérieur
8104.583	Tablar pour Ghibli Rack
8105.103	Thermo- Hygromètre avec alarme et datalogger
9265.200	Instrument portable de température et humidité, mémoire max / min
9265.302	DryLogger température-humidité, logiciel, USB, alarme
9265.302	DryLogger température-humidité, logiciel, USB, alarme - sonde ext.
CK-005	Certificat d'étalonnage pour ISO 9000 pour DryLogger



>> **Demandez la rédaction professionnelle 'Assemblage sous humidité contrôlée' par courrier.**

*) Floor-Life-Reset à 40 °C