

Armadio deumidificatore GHIBLI-II

Gli armadi nuovi deumidificatori del tipo GHIBLI-II sono pronti al servizio per ridurre l'umidità a < 5 %. L'armadio non chiede nessuna programmazione e progettato in particolare per componenti SMD che sono sensibili all'umidità secondo J-STD-033B.


- Deumidificatore < 5 % ur. (tipico 2 %) - rigenerazione **senza azoto - senza aria compressa**
- Controllo semplice con l'indicazione **dell'umidità e della temperatura** con termo-igrometro portatile con datalogger, mass. 21600 valori
- **Completamente antistatico** - anzi i vetrini / ruote (2 con freni), senza ruote per il modello 200 lit.
- 2 / 3 / 5 ripiani secondo tipo
- Porte con maniglia magnetica e serratura
- Software **LogManager** per memorizzare i valori del datalogger
- Costruzione di acciaio 1 mm con vernice ESD
- Modello **Ghibli-II Baking 40°C per il risettaggio della Floor-Life a 40°C**



Armadi di azoto su richiesta !

Nr.	Tipo - Volume	Dimensioni
8104.800	Ghibli-II 200 lit.	600 x 672 x 610 (h) mm - 55 kg
8104.802	Ghibli-II 328 lit.	905 x 452 x 1045 (h) mm - 64 kg
8104.804	Ghibli-II 400 lit.	600 x 672 x 1255 (h) mm - 64 kg
8104.808	Ghibli-II 650 lit.	600 x 672 x 1805 (h) mm - 81 kg
8104.812	Ghibli-II 1280 lit.	1200 x 672 x 1805 (h) mm - 134 kg
8104.828	Ghibli-II Baking *) 400 lit.	NUOVO
8104.830	Ghibli-II Baking *) 600 lit.	600 x 672 x 1805 (h) mm - 95 kg
8104.832	Ghibli-II Baking *) 1180 lit.	1200 x 672 x 1805 (h) mm - 150 kg

	Accessori / opzionali
8104.840	Ripiano 555 x 530 x 20 mm, suppl., 4 uncini
8104.841	Tablar 1155 x 530 x 20 mm, suppl., 4 uncini
8104.856	Alarm Box per Ghibli - montaggio ulteriore
8104.865	Rack per ripiani Ghibli - montaggio ulteriore
8104.583	Tablar pour Ghibli Rack
8105.103	Termo-Igrometro con allarme e datalogger
9265.200	Strumento portatile di temperatura e umidità, memoria mass. / min.
9265.302	DryLogger temperatura-umidità, software, USB, allarme
9265.303	DryLogger temperatura-umidità, software, USB, allarme - sonda est.
CK-005	Certificato di taratura per ISO 9000 per DryLogger



>> **Trattato 'Importanza del controllo dell'umidità' sotto**
>> www.lauenstein.ch - Produkte
- Elektronik 3 - Lagerung

*) Floor-Life-Reset a 40 °C